

La lente  
monofocale  
ad assistenza  
accomodativa  
per chi usa  
dispositivi  
digitali

**ITAL~LENTI**  
LENTI DA VISTA ITALIANE

Relax  
MOBILE

[ITALLENTI.COM](http://ITALLENTI.COM)



Ideale per gli utenti che necessitano di una soluzione per l'affaticamento visivo

Relax MOBILE è una lente monofocale ad assistenza accomodativa con un design ottimizzato che riduce i problemi di affaticamento visivo associati ad un utilizzo continuativo di dispositivi digitali.

### Ergonomia migliorata

Al giorno d'oggi passiamo in media più di 8 ore davanti agli schermi digitali, passando ripetutamente da smartphone a computer, con necessità di focalizzazione veloce in zone di visione che vanno dal lontano al vicino.

Relax MOBILE incorpora la tecnologia **DIGITAL RAY CONTROL** per agevolare l'adattamento e facilitare la transizione nelle varie situazioni.

### Extra comfort

Relax MOBILE offre una leggera addizione nella zona del vicino della lente per aiutare la transizione tra le varie distanze migliorando la focalizzazione e riducendo lo sforzo accomodativo.

La tecnologia **DIGITAL RAY CONTROL** permette di rilassare gli occhi quando si osservano schermi e display

**DIGITAL RAY CONTROL** è un'innovativa tecnologia di calcolo che, utilizzando un processore algoritmico, sviluppa una particolare geometria che compensa la lente, utilizzando una simulazione del sistema occhio-lente in visione binoculare.

Ogni lente viene calcolata individualmente e realizzata con un design unico, garantendo una soluzione visiva che si adatta in modo ottimale a ciascuna prescrizione richiesta.

**DIGITAL RAY**  
**CONTROL**

## Ottimizzazione

Grazie alla geometria personalizzata le lenti Relax MOBILE assicurano un'esperienza unica per il portatore, adattandosi perfettamente alle necessità specifiche. In questo modo gli utilizzatori beneficeranno di un ineguagliabile qualità visiva.



Lente digitale



Ottimizzata



Digital Ray  
Control



Digital  
Performance

## TARGET PORTATORI

- Età 18-40 anni, che passano molte ore utilizzando dispositivi elettronici (es. Smartphone, tablet, computer, etc.) e alla lettura.
- Giovani presbiteri che manifestano un affaticamento visivo.



## VANTAGGI PER IL PORTATORE

Utilizzando Relax MOBILE gli utenti hanno i seguenti benefici:

### RIDUZIONE DELLA FATICA VISIVA

Occhi più rilassati.

### FOCALIZZAZIONE MIGLIORATA

Maggior capacità di lettura dei testi su display digitali.

### COMPENSAZIONE COMPLETA

Ottimizzazione della superficie della lente per assicurare una migliore dinamicità visiva.

### POSTURA NATURALE

Ergonomicamente confortevole.

### VISIONE DINAMICA

Facile e veloce transizione della visione dal vicino a quella intermedia fino al lontano.

### OTTIMIZZAZIONE

Una lente unica per ogni portatore.

## COME PRESCRIVERE RELAX MOBILE

### QUATTRO ADDIZIONI DISPONIBILI

0.40D

0.60D

0.90D

1.25D

Per portatori giovani che passano molte ore davanti al computer.

Per portatori pre-presbiteri che manifestano i sintomi di affaticamento visivo.

### DATI DI ORDINAZIONE

Relax Mobile si prescrive indicando potere di refrazione per lontano e valore addizionale prescelto.

### ALTEZZA MINIMA DI MONTAGGIO:

14 mm

**Si consiglia l'utilizzo del materiale UV Tech o del trattamento BluBlock**

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per un corretto posizionamento della lente, si devono tenere in considerazione le micro incisioni.

**ITAL-LENTI**  
LENTI DA VISTA ITALIANE

### ITAL-LENTI SRL

Viale Alpago 222 | 32016 Alpago (BL)  
Tel +39.0437.454422 | Fax +39.0437.46751  
e-mail: [prima@itallenti.com](mailto:prima@itallenti.com) | [www.itallenti.com](http://www.itallenti.com)